

ALGEMEEN

De RUKRA MINI achterbouw spreekmodule kan toegepast worden in situaties waar achter het bestaande kooipaneel niet genoeg ruimte is om een lifttelefoon te plaatsen. De bijgeleverde luidspreker, microfoon en print kunt u met de bijgeleverde dubbelzijdige tape vast zetten. Voor het plakken van de microfoon is er een plak voetje met krimpkous meegeleverd. Zonder de krimpkous en het plakvoetje kan de microfoon in een bestaand microfoon gat worden gedrukt.


Als u gebruik maakt van de MINI achterbouw spreekmodule moet u **voor het beste resultaat de 2 draadjes van de luidspreker op de basismodule los maken** door middel van de schroefaansluiting.

Let op dat u de jumpers op de basisprint selecteert voor de microfoon en beide LED's op "**EXT**"

Om de basismodule netjes te monteren is er een kunststof behuizing beschikbaar of u monteert de basisprint in het inspectiepaneel. Let hierbij dan wel op het voorkomen van kortsluiting

AANSLUITINGEN

- 1 = Schroefaansluiting luidspreker
- 2 = Schroefaansluiting alarmdrukknop in liftkooi
- 3 = Microfoon met 30 CM snoer
- 4 = Aansluiting via RJ45 UTP kabel met basisprint
- 5 = Gele indicatie led (bezig met bellen)
- 6 = Groene indicatie led (oproep geaccepteerd)



Inhoud verpakking

TECHNISCHEGEGEVENS

Algemeen:	Aansluiting	: Via bijgeleverd RJ45 UTP kabel op de RUKRA Lifttelefoon
	Temperatuurbereik	: -20 ° - 85 ° C
	Bevestiging	: Met de bijgeleverde montage foamtape
	Afmetingen	: LxBxH=55x28x14mm
	CE	: Het CE symbool duidt aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen.
	Garantie	: 3 jaar Carry in
Leveringsomvang bestaat uit		: 1 x RUKRA MINI achterbouw spreekmodule met luidspreker 3 meter aansluitkabel en montagetape Artikelnummer : RUKRA MINI achterbouw spreekmodule: RK-2010

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering!